

**3M****Taśmy ściernie włókninowe (A) SC-BS, 20×520 mm, porównanie ziarnistości:  
100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558495 100
GTIN	2050001694171
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna włókninowa taśma do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

**Opis techniczny**

ziarnistość	zgrubne
-------------	---------

porównanie ziarnistości	100
kolor	brązowe
wersja	A coarse
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	20 mm
długość taśmy ściernej	520 mm
Atrybut nazwy produktu	20×520 mm
oznaczenie producenta	SC-BS