

3M**Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS, 13×610 mm, porównanie ziarnistości:
180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558500 180
GTIN	4001895492365
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.** elastyczna taśma włókninowa do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: średnie

wersja: A medium

kolor: czerwone

Opis techniczny

kolor	czerwone
-------	----------

porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średnie
wersja	A medium
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	13 mm
długość taśmy ściernej	610 mm
Atrybut nazwy produktu	13×610 mm
oznaczenie producenta	SC-BS