

3M**Taśmy ścierne, włókninowe (A) SC-BL, 75×2000 mm, porównanie ziarnistości: 280**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	558507 280
GTIN	4001895441783
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** mocna włókninowa taśma o niewielkim wydłużeniu, do wysokich obciążeń.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: bardzo drobny

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

Opis techniczny

kolor	niebieskie
-------	------------

porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	bardzo drobny
wersja	A very fine
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	75 mm
długość taśmy ścierniej	2000 mm
Atrybut nazwy produktu	75×2000 mm
oznaczenie producenta	SC-BL