

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 160 mm, SH 1 / DH 2, typ: 11****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 527240 11 |
| GTIN | 613548046784 |
| Klasa artykułu | 53B |

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $\frac{1}{2}$ długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

opis kształtu: soczewkowy spiczasto-owalny

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| opis kształtu | soczewkowy spiczasto-owalny |
| przekrój | 5,1×2,0 mm |
| powierzchnie pilnika | 2 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| długość całkowita | 160 mm |
| nacięcie typu szwajcarskiego | 1 |
| odpowiada nacięciu niemieckiemu | 3 |
| Atrybut nazwy produktu | SH 1 / DH 2 |