

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 180 mm, SH 2 / DH 3, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527350 3
GTIN	2050001697356
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia =  $\frac{1}{2}$  długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

**Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**wskazówka:**

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

opis kształtu: półokrągły

**Opis techniczny**

długość całkowita	180 mm
przekrój	5,9×2,0 mm
powierzchnie pilnika	2

opis kształtu	półokrągły
nacięcie typu szwajcarskiego	2
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3 – 4
Atrybut nazwy produktu	SH 2 / DH 3