

**Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 0 / DH 1, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527550 2
GTIN	613548045596
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne pilniki iglaki o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości **1200 HV**. Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

opis kształtu: płaski ostry

Opis techniczny

opis kształtu	płaski ostry
długość całkowita	180 mm
przekrój	6×1,2 mm
powierzchnie pilnika	4
nacięcie typu szwajcarskiego	0
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1
Atrybut nazwy produktu	SH 0 / DH 1
z uchwytem pilnika	nie