

**Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 2 / DH 3, typ: 5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 527570 5 |
| GTIN | 613548045671 |
| Klasa artykułu | 53B |

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne pilniki iglaki o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości **1200 HV**. Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

opis kształtu: kwadratowy

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-------------|
| długość całkowita | 180 mm |
| powierzchnie pilnika | 4 |
| przekrój | 2,6×2,6 mm |
| opis kształtu | kwadratowy |
| nacięcie typu szwajcarskiego | 2 |
| odpowiada nacięciu niemieckiemu | 3 |
| Atrybut nazwy produktu | SH 2 / DH 3 |
| z uchwytem pilnika | nie |