

**Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 200 mm, SH 0 / DH 1, typ: 5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 527260 5 |
| GTIN | 613548048085 |
| Klasa artykułu | 53B |

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $\frac{1}{2}$ długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

wskazówka:

zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 - 527070.

opis kształtu: kwadratowy

Opis techniczny

| | |
|----------------------|------------|
| opis kształtu | kwadratowy |
| powierzchnie pilnika | 4 |
| przekrój | 2,8×2,8 mm |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| długość całkowita | 200 mm |
| nacięcie typu szwajcarskiego | 0 |
| odpowiada nacięciu niemieckiemu | 2 |
| Atrybut nazwy produktu | SH 0 / DH 1 |