

3M**Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BL, 150×2000 mm, porównanie ziarnistości:
180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558509 180
GTIN	4001895542466
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** mocna włókninowa taśma o niewielkim wydłużeniu, do wysokich obciążeń.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: średnie

wersja: A medium

kolor: czerwone

Opis techniczny

ziarnistość	średnie
-------------	---------

porównanie ziarnistości	180
kolor	czerwone
wersja	A medium
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	150 mm
długość taśmy ściernej	2000 mm
Atrybut nazwy produktu	150×2000 mm
oznaczenie producenta	SC-BL