

**Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 0 / DH 1, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527550 3
GTIN	613548045565
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

**Wysokowydajne pilniki iglaki** o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości **1200 HV**. Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

opis kształtu: półokrągły

**Opis techniczny**

powierzchnie pilnika	2
długość całkowita	180 mm
przekrój	5,9×2,0 mm
opis kształtu	półokrągły
nacięcie typu szwajcarskiego	0
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1
Atrybut nazwy produktu	SH 0 / DH 1
z uchwytem pilnika	nie