

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 180 mm, SH 2 / DH 3, typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527350 5
GTIN	613548048054
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $\frac{1}{2}$ długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.
opis kształtu: kwadratowy

Opis techniczny

powierzchnie pilnika	4
opis kształtu	kwadratowy
przekrój	2,6×2,6 mm

długość całkowita	180 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	2
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3 – 4
Atrybut nazwy produktu	SH 2 / DH 3