

3M**Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BL, 150×2000 mm, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558509 280
GTIN	2050001666307
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** mocna włókninowa taśma o niewielkim wydłużeniu, do wysokich obciążeń.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: bardzo drobny

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	280
-------------------------	-----

ziarnistość	bardzo drobny
kolor	niebieskie
wersja	A very fine
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	150 mm
długość taśmy ściernej	2000 mm
Atrybut nazwy produktu	150×2000 mm
oznaczenie producenta	SC-BL