

**Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 160 mm, SH 1 / DH 2, typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527240 2
GTIN	613548047378
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia =  $\frac{1}{2}$  długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

**Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**wskazówka:**

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

opis kształtu: płaski ostry

**Opis techniczny**

przekrój	5,4×1,2 mm
powierzchnie pilnika	4
długość całkowita	160 mm

opis kształtu	płaski ostry
nacięcie typu szwajcarskiego	1
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 1 / DH 2