



Sprawdziany tłoczkowe z uchwytem, dokładność $\pm 0,5 \mu\text{m}$, typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483950 5
GTIN	2050000963285
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Korzystna alternatywa do dokładniejszych pomiarów. Tolerancje \varnothing wyższe niż wymaga DIN2269, przy klasie dokładności 1. Z wysokiej jakości stali na sprawdziany. Uchwyt z tworzywa sztucznego z podaną wartością \varnothing .

wskazówka:

W zamówieniu należy **podawać** dodatkowo **żądaną średnicę**, np. nr 483950, wielk. 2 **0,24**.

Klasa tolerancji: 1

Kalibracja: M1

granica błędu: $\pm 0,5 \mu\text{m}$

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 1 - 2,99 mm

skok: 0,01 mm

Opis techniczny

skok	0,01 mm
zakres wyboru wymiaru nominalnego	1 - 2,99 mm
granica błędu	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Klasa tolerancji	1
Kalibracja	M1

Rodzaj produktu

Sprawdziany graniczne

Usługi

Kalibracja wałeczków pomiarowych Typ

018380

Znakowanie opis laserowy Typ

018940

Kalibracja DAkkS Sprawdzian wałeczkowy Typ

018650