

**3M****Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BL, 100×1000 mm, porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558510 180
GTIN	2050001694201
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** mocna włókninowa taśma o niewielkim wydłużeniu, do wysokich obciążeń.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: średnie

wersja: A medium

kolor: czerwone

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	180
-------------------------	-----

ziarnistość	średnie
kolor	czerwone
wersja	A medium
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	100 mm
długość taśmy ściernej	1000 mm
Atrybut nazwy produktu	100×1000 mm
oznaczenie producenta	SC-BL