

**3M****Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BL, 100×1000 mm, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 558510 280    |
| GTIN             | 2050001694218 |
| Klasa artykułu   | 53M           |

**Opis****Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.** mocna włókninowa taśma o niewielkim wydłużeniu, do wysokich obciążeń.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: bardzo drobny

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

**Opis techniczny**

|       |            |
|-------|------------|
| kolor | niebieskie |
|-------|------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ziarnistość                       | bardzo drobny |
| porównanie ziarnistości           | 280           |
| wersja                            | A very fine   |
| oznaczenie ziarnistości           | A             |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %       |
| szerokość taśmy ściernej          | 100 mm        |
| długość taśmy ściernej            | 1000 mm       |
| Atrybut nazwy produktu            | 100×1000 mm   |
| oznaczenie producenta             | SC-BL         |