



Waleczki pomiarowe z uchwytem, tolerancja $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483950 6
GTIN	2050000963292
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Korzystna alternatywa do dokładniejszych pomiarów. Tolerancje \varnothing wyższe niż wymaga DIN2269, przy klasie dokładności 1. Z wysokiej jakości stali na sprawdziany. Uchwyt z tworzywa sztucznego z podaną wartością \varnothing .

wskazówka:

W zamówieniu należy **podawać** dodatkowo **żądaną średnicę**, np. nr 483950, wielk. 2 **0,24**.

Opis techniczny

skok	0,01 mm
granica błędu	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
wymiar nominalny	3 - 5,99 mm
Klasa tolerancji	1
Kalibracja	L5
Rodzaj produktu	Sprawdziany graniczne

Usługi

028260 20

Kalibracja DAkkS sprawdzian wałeczkowy Ø maks. 20

Kalibracja wałeczków pomiarowych Ø maks. 20

028240 20