

**Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 180 mm, SH 0 / DH 1, typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527250 6
GTIN	2050001697103
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia =  $\frac{1}{2}$  długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

**Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**wskazówka:**

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

opis kształtu: trójkątne

**Opis techniczny**

powierzchnie pilnika	3
długość całkowita	180 mm
opis kształtu	trójkątne

przekrój	4,2 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	0
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2
Atrybut nazwy produktu	SH 0 / DH 1