



Pilniki iglaki precyzyjne, zestaw 12 szt., długość całkowita mm /nacięcie szwajcarskie: 180/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	527600 180/0
GTIN	613548050347
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom dokładności kształtu, precyzji nacięcia, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $1/2$ dł. pilnika. Wykonane ze specjalnej stali do wyrobu pilników precyzyjnych, charakteryzującej się dużą odpornością na ścieranie (65-66 HRC). Dokładny kształt, specjalny kąt nacięcia i różne typy nacięc. Wysoka wydajność piłowania. **Uchwyty szybko wymienne zob. nr 519700.**

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Zawartość:

Po 1 szt.

kształt 1 – 12

w dostawie::

W etui z tworzywa sztucznego.

wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
-------------------	--------

nacięcie typu szwajcarskiego

0