

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 200 mm, SH 00 / DH 00, typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527160 5
GTIN	613548048092
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia =  $\frac{1}{2}$  długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

**Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**wskazówka:**

zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 - 527070.

opis kształtu: kwadratowy

**Opis techniczny**

przekrój	2,8×2,8 mm
powierzchnie pilnika	4
długość całkowita	200 mm

opis kształtu	kwadratowy
nacięcie typu szwajcarskiego	00
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1
Atrybut nazwy produktu	SH 00 / DH 00