



Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 140 mm, SH 2 / DH 3, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	527330 2
GTIN	613548047323
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $\frac{1}{2}$ długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

opis kształtu: płaski ostry

Opis techniczny

przekrój	4,8×1,1 mm
opis kształtu	płaski ostry
długość całkowita	140 mm

powierzchnie pilnika	4
nacięcie typu szwajcarskiego	2
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4
Atrybut nazwy produktu	SH 2 / DH 3