

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 160 mm, SH 0 / DH 1, typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527140 5
GTIN	613548047958
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia =  $\frac{1}{2}$  długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

**Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**wskazówka:**

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.  
opis kształtu: kwadratowy

**Opis techniczny**

powierzchnie pilnika	4
opis kształtu	kwadratowy
przekrój	2,4×2,4 mm

długość całkowita	160 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	0
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1 – 2
Atrybut nazwy produktu	SH 0 / DH 1