



## Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 140 mm, SH 1 / DH 2, typ: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	527230 10
GTIN	613548048764
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia =  $\frac{1}{2}$  długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

**Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.**

#### Norma:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

opis kształtu: Baret

### Opis techniczny

przekrój	4,7×1,7 mm
opis kształtu	Baret
powierzchnie pilnika	1

długość całkowita	140 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	1
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 1 / DH 2