

Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, Ø wymiaru nomin.: 28 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484000 28 |
| GTIN | 4045197210951 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

trzępnie pomiarowe z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.

Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-goup.com, np. nr 484000, wielk. 82.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027; 484028.**
- **Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie Ø z tolerancją liczbową patrz nr 484025; 484026.**

Kalibracja: M2

Opis techniczny

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Ø wymiaru nomin. | 28 mm |
| norma | DIN 7150-2 |
| norma | DIN 7164 |
| Kalibracja | M2 |
| Rodzaj produktu | Sprawdziany tłoczkowe graniczne |

Usługi

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 60 mm | 018400 60 |
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm | 019620 60 |