



## Iglaki diamentowe, 140 mm, ziarno D 181,(grube), typ: 4

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	529230 4
GTIN	4007220016862
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. **Długość całkowita pilnika = 140 mm** długość użytkowa = 70 mm, Ø chwytu = 3 mm.

#### Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze **stali hartowanej albo węglików spiekanych**. Poza tym do obróbki **szkła, ceramiki** itd. Piłować z **małym naciskiem**, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania <BR/> i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.

#### Ziarnistość:

ziarno zgrubne **D 181**.

#### Wyp. dodatkowe:

**Szybkowymienne uchwyty** do tych pilników zob. nr 519700.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: okrągły

przekrój z powłoką: 3,2 mm

długość powłoki: 70 mm

### Opis techniczny

opis kształtu	okrągły
przekrój z powłoką	3,2 mm
długość powłoki	70 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D

ziarnistość	D 181
z uchwytem pilnika	nie