

**Iglaki diamentowe, 140 mm, ziarno D 91 (drobne), typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529210 4
GTIN	4007220016848
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. **Długość całkowita pilnika = 140 mm** długość użytkowa = 70 mm, Ø chwytu = 3 mm.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze **stali hartowanej albo węglików spiekanych**. Poza tym do obróbki **szkła, ceramiki** itd. Piłować z **małym naciskiem**, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
 i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.

Ziarnistość:

ziarno drobne **D 91**.

Wyp. dodatkowe:

Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: okrągłe

przekrój z powłoką: 3,2 mm

długość powłoki: 70 mm

Opis techniczny

długość powłoki	70 mm
opis kształtu	okrągłe
przekrój z powłoką	3,2 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D

ziarnistość	D 91
z uchwytem pilnika	nie