



Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622500 8
GTIN	4010995008598
Klasa artykułu	63K

Opis

Wykonanie:

Wersja długa; głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub.

Izolacja z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiał:

Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału, o kształcie zabezpieczającym przed staczeniem się. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.

Opis techniczny

długość całkowita	243 mm
rozwartość klucza	8 mm
długość grotu	125 mm
oznaczenie producenta	SoftFinish® electric
norma	DIN 3125
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

