



Iglaki diamentowe, 140 mm, ziarno D 181,(grube), typ: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	529230 8
GTIN	4007220014493
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. **Długość całkowita pilnika = 140 mm** długość użytkowa = 70 mm, Ø chwytu = 3 mm.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze **stali hartowanej albo węglików spiekanych**. Poza tym do obróbki **szkła, ceramiki** itd. Piłować z **małym naciskiem**, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.

Ziarnistość:

ziarno zgrubne **D 181**.

Wyp. dodatkowe:

Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: nożowy

przekrój z powłoką: 5,0×1,8 mm

długość powłoki: 70 mm

Opis techniczny

przekrój z powłoką	5,0×1,8 mm
opis kształtu	nożowy
długość powłoki	70 mm
Materiały ściernie	diament

oznaczenie ziarnistości	D
ziarnistość	D 181
z uchwytem pilnika	nie