

**Osełki – oryginalne Arkansas (białe), ziarnistość 8000, kwadratowe, Długość × szerokość: 100X13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558720 100X13
GTIN	4037073002149
Klasa artykułu	56Z

**Opis****Wykonanie:**

Kamień naturalny (oryginalnie Arkansas) z kwarcu o drobnym ziarnie, o bardzo stabilnych krawędziach. Gwarantuje najdokładniejsze powierzchnie i szlif bez zadziorów. Ziarno 8000 (polerowanie).

**Zastosowanie:**

**Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania** narzędzi i ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. **Zalecane stosowanie w połączeniu z olejem, naftą lub wodą.**

**wskazówka:**

Niewielki dodatek oleju zwiększa trwałość i wydajność ostrzenia.

ziarnistość: 8000

kolor: biały

**Opis techniczny**

ziarnistość	8000
długość	100 mm
ziarnistość	polerowanie
szerokość	13 mm
kolor	biały
Materiały ściernie	Kwarcyt Arkansas
Kształt	kwadratowe

