



Pilniki diamentowe z poręcznym chwytem 215 mm, Ziarno D 126, (średnie – uniwersalne), typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	529150 4
GTIN	4007220017340
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Kształty podobne do iglaków nr 529220, ale z półfabrykatów podobnych do pilników Habilis nr 527060 (wzmocniony przekrój, gruby kuty chwyt) około **3-krotnie większa powierzchnia robocza** niż w przypadku iglaków.

Zastosowanie:

Do obróbki **stali hartowanych lub ulepszanych, HM, szkła, ceramiki i tworzyw wzmocnianych włóknem szklanym. Nie stosować dużego nacisku, szczególnie na krawędziach!** Nie przynosi to lepszych wyników a tylko niszczy pilnik.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: okrągłe

przekrój z powłoką: 6,7 mm

długość powłoki: 100 mm

Opis techniczny

przekrój z powłoką	6,7 mm
opis kształtu	okrągłe
długość powłoki	100 mm
długość całkowita	215 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
ziarnistość	D 126
z uchwytem pilnika	nie

uchwyt do pilnika wymagany

nie