



Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 11 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622500 11
GTIN	4010995008628
Klasa artykułu	63K

Opis

Wykonanie:

Długa wersja, głębsza główka 6-kątna do wystających bolców.

Izolacja z tworzywa sztucznego do 1000 volt wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiał:

Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału, o kształcie zabezpieczającym przed stacznaniem się. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość całkowita: 243 mm

długość grotu: 125 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	11 mm
długość całkowita	243 mm
długość grotu	125 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN 3125
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

