

Osełki – oryginalne Arkansas (białe), ziarnistość 8000, półokrągłe, Długość × szerokość: 100X10mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558740 100X10
GTIN	4037073002323
Klasa artykułu	56Z

Opis**Wykonanie:**

Kamień naturalny (oryginalnie Arkansas) z kwarcu o drobnym ziarnie, o bardzo stabilnych krawędziach. Gwarantuje najdokładniejsze powierzchnie i szlif bez zadziorów. Ziarno 5000 (szlifowanie zgrubne), ziarno 8000 (polerowanie).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzi i ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. **Zalecane stosowanie w połączeniu z olejem, naftą lub wodą.**

wskazówka:

Niewielki dodatek oleju zwiększa trwałość i wydajność ostrzenia.

Opis techniczny

ziarnistość	8000
ziarnistość	polerowanie
długość	100 mm
szerokość	10 mm
kolor	biały
Materiały ściernie	Kwarcyt Arkansas
Kształt	półokrągłe
Rodzaj produktu	Pilnik do wygładzania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węgielki spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		