



## Pilniki diamentowe, zestaw 5-elementowy, 215 mm, Ziarno D126



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	529160
GTIN	4007220017357
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

Kształty podobne do iglaków nr 529220, ale z półfabrykatów podobnych do pilników Habilis nr 527060 (wzmocniony przekrój, gruby kuty chwyt) około **3-krotnie większa powierzchnia robocza** niż w przypadku iglaków.

#### Zastosowanie:

Do obróbki **stali hartowanych lub ulepszanych, HM, szkła, ceramiki i tworzyw wzmocnianych włóknem szklanym. Nie stosować dużego nacisku**, szczególnie na krawędziach! Nie przynosi to lepszych wyników a tylko niszczy pilnik.

#### w dostawie::

**5-częściowy**, po 1 pilniku nr 529150 wielk. 1; 3; 4; 5; 6 w mocnym pudełku z tworzywa sztucznego.

### Opis techniczny

Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
ziarnistość	D126
długość całkowita	215 mm

z uchwytem pilnika	nie
uchwyt do pilnika wymagany	nie
liczba pilników pojedynczych	5
Opakowanie	stabilna kasetka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu	Pilnik z poręcznym chwytem

## Akcesoria

Pilniki diamentowe z poręcznym chwytem 215 mm,Ziarno D126 (średnie) uniwersalne Typ 3	529150 3
Pilniki diamentowe z poręcznym chwytem 215 mm,Ziarno D126 (średnie) uniwersalne Typ 1	529150 1
Pilniki diamentowe z poręcznym chwytem 215 mm,Ziarno D126 (średnie) uniwersalne Typ 4	529150 4
Pilniki diamentowe z poręcznym chwytem 215 mm,Ziarno D126 (średnie) uniwersalne Typ 6	529150 6
Pilniki diamentowe z poręcznym chwytem 215 mm,Ziarno D126 (średnie) uniwersalne Typ 5	529150 5