

**Zestawy wkrętek nasadowych całkowicie izolowane, liczba wkrętek: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622510 5
GTIN	4010995228200
Klasa artykułu	63K

Opis**Wykonanie:**

Długa wersja, głębsza główka 6-kątna do wystających bolców.

Izolacja z tworzywa sztucznego do 1000 volt wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiał:

Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału, o kształcie zabezpieczającym przed stacaniem się. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.

Zawartość:

po 1 szt. nr 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

Opis techniczny

liczba wkrętek	5
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN 3125
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

Akcesoria

Teczka narzędziowa z zatrzaskowym zamkiem	691530
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 9 mm	622500 9
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 7 mm	622500 7
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 10 mm	622500 10
Zwijane pokrowce na narzędzia długość × szerokość 280X320 mm	691520 280X320
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 13 mm	622500 13
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 8 mm	622500 8