



Iglaki diamentowe, 140 mm, Ziarno D 126, (średnie – uniwersalne), typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	529220 2
GTIN	4007220016732
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. **Długość całkowita pilnika = 140 mm** długość użytkowa = 70 mm, Ø chwytu = 3 mm.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze **stali hartowanej albo węglików spiekanych**. Poza tym do obróbki **szkła, ceramiki** itd. Piłować z **małym naciskiem**, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.

Ziarnistość:

ziarno uniwersalne (pilnik standardowy) **D 126**.

Wyp. dodatkowe:

Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: płaski, ostry

przekrój z powłoką: 5,5×1,6 mm

długość powłoki: 70 mm

Opis techniczny

przekrój z powłoką	5,5×1,6 mm
długość powłoki	70 mm
opis kształtu	płaski, ostry
Materiały ściernie	diament

oznaczenie ziarnistości	D
ziarnistość	D 126
z uchwytem pilnika	nie