

**Zestawy wkrętek nasadowych całkowicie izolowane, liczba wkrętek: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622510 11
GTIN	4010995228217
Klasa artykułu	63K

**Opis****Wykonanie:**

Długa wersja, głębsza główka 6-kątna do wystających bolców.

**Izolacja z tworzywa sztucznego do 1000 volt wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

**Norma:**

**DIN 3125**

**Materiał:**

**Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału**, o kształcie zabezpieczającym przed stacznaniem się. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.

**Zawartość:**

po 1 szt. nr 622500: Wielk. 5,5 ;6 ;7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

**Opis techniczny**

liczba wkrętek	11
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN 3125
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

## Aksesoria

Teczka narzędziowa z zatrzaskowym zamkiem	691530
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 13 mm	622500 13
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 10 mm	622500 10
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 8 mm	622500 8
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 7 mm	622500 7
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 5,5 mm	622500 5,5
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 9 mm	622500 9
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 6 mm	622500 6
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 11 mm	622500 11
Zwijane pokrowce na narzędzia długość × szerokość 500X320 mm	691520 500X320
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane rozwartość klucza 17 mm	622500 17