



## Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi odsadzone, Ø nominalna czopu: 5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628610 5
GTIN	4020772050931
Klasa artykułu	63Q

### Opis

**Wykonanie:**

Stal specjalna krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

**Zastosowanie:**

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

**wskazówka:**

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 205 mm

regulowany rozstaw czopów a: 14 - 100 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	205 mm
regulowany rozstaw czopów a	14 - 100 mm
Ø nominalna czopu	5 mm
odsadzone	tak
proste	nie
z możliwością regulacji wielkości	tak