



## Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym izolowane wg VDE, rozwartość klucza: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	622770 8
GTIN	4010995279325
Klasa artykułu	63K

### Opis

#### Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub. Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.

**Izolowane do 1000 V, wykonane według DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość całkowita: 232 mm

długość grotu: 200 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	8 mm
długość całkowita	232 mm
długość grotu	200 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

