



Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, Ø nominalna czopu: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628600 3
GTIN	4020772040611
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 160 mm

regulowany rozstaw czopów a: 11 - 60 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
regulowany rozstaw czopów a	11 - 60 mm
Ø nominalna czopu	3 mm
odsadzone	nie
proste	tak
z możliwością regulacji wielkości	tak