



Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi odsadzone, Ø nominalna czopu: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628610 6
GTIN	4020772050948
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 205 mm

regulowany rozstaw czopów a: 14 - 100 mm

Opis techniczny

długość całkowita	205 mm
Ø nominalna czopu	6 mm
regulowany rozstaw czopów a	14 - 100 mm
odsadzone	tak
proste	nie
z możliwością regulacji wielkości	tak