



Klucze do nakrętek z otworami czółowymi odsadzone



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628900
GTIN	4020772044664
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, cynkowana, stożki przyspawane. Stożek o \varnothing 5 mm o rozstawie 35 mm. głębokość odsadzenia 50 mm.

Zastosowanie:

Do nakrętek kołnierзовych DIN 44716 przy szlifierkach kątowych.
długość całkowita: 200 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
typ	3116CD
\varnothing czopu	5 mm
rozstaw czopów	35 mm
materiał	Stal specjalna, cynkowana.
wysokość odsadzenia	50 mm
norma	DIN 3116, kształt C
odsadzone	tak
proste	nie

