

HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala z magnesem, rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650135 9
GTIN	4045197336231
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 15 mm

długość: 30 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	9 mm
Ø po stronie napędu	15 mm
długość	30 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Aksesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 1	650790 1
Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 18 mm	650800 18
Zaciski zabezpieczające do nasadek 3/8" typ 1	650780 1