

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 3/8 cala, sześciokąt: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650550 10
GTIN	4045197286192
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Opis techniczny

długość	50 mm
sześciokąt	10 mm
Ø po stronie napędu	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/650550-10>
