



Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym izolowane wg VDE, rozwartość klucza: 17 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622770 17
GTIN	4010995279356
Klasa artykułu	63K

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub. Uchwyt poprzeczny z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany, izolacja ochronna naniesiona natryskowo.

Izolowane do 1000 V, wykonane według DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość całkowita: 268 mm

długość grotu: 230 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	17 mm
długość całkowita	268 mm
długość grotu	230 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

