



Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, Ø nominalna czopu: 8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628600 8
GTIN	4020772040772
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm. Pole tolerancji h12.

Opis techniczny

Ø nominalna czopu	8 mm
regulowany rozstaw czopów a	14 - 100 mm
typ	758
oznaczenie producenta	758
długość L	215 mm
odsadzone	nie
proste	tak
z możliwością regulacji wielkości	tak
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

