



## Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, $\varnothing$ nominalna czopu: 10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628600 10
GTIN	4020772040901
Klasa artykułu	63Q

### Opis

#### Wykonanie:

Stal specjalna, krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

#### Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

#### wskazówka:

$\varnothing$  czopu =  $\varnothing$  nom. czopu – 0,1 mm. Pole tolerancji h12.

### Opis techniczny

regulowany rozstaw czopów a	22 - 125 mm
$\varnothing$ nominalna czopu	10 mm
typ	758
oznaczenie producenta	758
długość L	260 mm
odsadzone	nie
proste	tak
z możliwością regulacji wielkości	tak
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

