



Klucze do nakrętek z otworami z przegubem proste, Największa \emptyset / \emptyset nominalna czopu: 125/8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628800 125/8
GTIN	4020772041106
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
Ze stałymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.
długość całkowita: 295 mm
regulowany rozstaw czopów a: 80 - 125 mm

Opis techniczny

długość całkowita	295 mm
regulowany rozstaw czopów a	80 - 125 mm
największa \emptyset	125 mm
\emptyset nominalna czopu	8 mm
typ	764C