



## Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi odsadzone, Ø nominalna czopu: 4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628610 4
GTIN	4020772050924
Klasa artykułu	63Q

### Opis

#### Wykonanie:

Stal specjalna krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

#### Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

#### wskazówka:

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.

długość całkowita: 153 mm

regulowany rozstaw czopów a: 11 - 60 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	153 mm
Ø nominalna czopu	4 mm
regulowany rozstaw czopów a	11 - 60 mm
odsadzone	tak
proste	nie
z możliwością regulacji wielkości	tak