



Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi proste, Ø nominalna czopu: 2mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628600 2
GTIN	4020772040482
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

Ø czopu = Ø nom. czopu – 0,1 mm. Pole tolerancji h12.

Opis techniczny

regulowany rozstaw czopów a	7 - 40 mm
Ø nominalna czopu	2 mm
typ	758
oznaczenie producenta	758
długość L	115 mm
odsadzone	nie
proste	tak
z możliwością regulacji wielkości	tak
Rodzaj produktu	Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

