

**Dwustronny klucz płaski, rozwartość klucza: 22X24 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 610100 22X24 |
| GTIN | 4018754017980 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 250 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 49 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 53 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------|
| maksymalna szerokość szczęki b1 | 49 mm |
| maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b2 | 53 mm |
| rozwartość klucza 2 | 24 mm |
| rozwartość klucza 1 | 22 mm |
| rozwartości kluczy | metryczne |
| długość klucza L | 250 mm |
| norma | DIN 3110 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| norma | ISO 3318 |
| położenie szczęki 1 | 15 stopni |
| położenie szczęki 2 | 15 stopni |
| nieiskrzący | nie |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie |